


Garant**SDHT 0903 AEFN z diamantno prevleko, HB7810, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214481 ALU
GTIN	4045197555731
Razred artikla	21B

Opis**Izvedba:**

- Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
- Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
- Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{maks.}} = 3 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,19 mm
Tip	ALUMINIJ
Debelina ploščice E	3,18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SDHT 0903 AEFN
Zvrst	HB7810
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	1500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	680 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		