

Garant**Rezkalna ploščica 90°, HB7720, maksimalna globina rezkanja S_{maks} : 1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217490 1,5
GTIN	4045197217479
Razred artikla	21C

Tehnični opis

maksimalna globina rezkanja S_{maks}	1,5 mm
Debelina ploščice E	3 mm
Število rezil Z	3
Tip	03
Zunanji \varnothing D	10,6 mm
Zvrst	HB7720
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N

Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	pogojno primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	100 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	120 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		