



Kotni rezkar 90° MECH11, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 50/4mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 227453 50/4 |
| GTIN | 4960664526369 |
| Razred artikla | 250 |

Opis

Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine a_e pri enaki globini rezanja a_p . Možnost višje produktivnosti tudi na manj zmogljivih strojih.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Ø držala D_s h6 | 40 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 147 mm |
| efektivno število rezil Z_{ef} | 4 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 |
| maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$ | 64 mm |
| Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 11T308 |
| Prevesna dolžina L_1 | 75 mm |
| Ø rezila D_c | 50 mm |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 28 |
| Izvedba držala | Držalo Weldon |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |

| | |
|-----------------------|--------------|
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|-----------------|--------|
| Vpenjalni vijak | 229708 |
|-----------------|--------|