

Garant**SDHX 0903 AFTN, HB7520, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214438 ST1400
GTIN	4045197302861
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

- Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
- Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
- Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{maks.}} = 3 \text{ mm}$.

Podajanje f_z na zob: 0,14 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,14 mm
Tip	ST1400
ISO-oznaka obračalne ploščice	SDHX 0903 AFTN
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
GG(G)	primerno	235 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		