

Garant

**Rezkalna glava za kotno/plano rezkanje 90° Aluking HPC, z izvrtino, Ø D/
število rezil Z: 50/3mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214515 50/3
GTIN	4045197610676
Razred artikla	21P

Opis

Izvedba:

Tangencialna rezkalna glava za kotno/plano rezkanje za **natančne 90° kote**. Z delno nastavljivimi rezili za največjo natančnost. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi vpenjanja z vpenjalnim čepom.

Tehnični opis

Pritezni vijak za pritezne čepe	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BG.. 15L5..
Ø rezila D _c	50 mm
Vpenjalni čep	219893
Celotna dolžina L _{celotna}	40 mm
Število rezil Z	3

Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Pritezni vijak za pritezne čepe	219894
Vijak za justiranje	219892
Vpenjalni čep	219893