



## Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 40/5Lmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

### Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	40 mm
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	150 mm
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
Število rezil Z	5
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	33 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	74 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,35 stopinj
Ø $D_3$	34 mm

Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------