



Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 50/5Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227300 50/5L
GTIN	4960664460960
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Rezarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Prevesna dolžina L_1	50 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	150 mm
Ø rezila D_c	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Število rezil Z	5
Dolžina rampe L za α_{maks}	43 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	98 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	94 mm
Kot rampe α_{maks}	0,27 stopinj
Ø D_3	44 mm

Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------