

**Kotni rezkar 90° MECH11, z izvrtino, Ø D / Zef: 40/4mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 227455 40/4   |
| GTIN                  | 4960664526390 |
| Razred artikla        | 250           |

**Opis****Izvedba:**

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine  $a_e$  pri enaki globini rezanja  $a_p$ . Možnost višje produktivnosti tudi na manj zmogljivih strojih.

**Tehnični opis**

|   |                     |
|---|---------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice                   | BDMT 11T308         |
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$            | 50 mm               |
| primerna obračalna rezalna ploščica             | BDMT 11T308         |
| maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$ | 37 mm               |
| Ø rezila $D_c$                                  | 40 mm               |
| Ø vpenjalne izvrtine                            | 16 mm               |
| efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$         | 4                   |
| Vijak za obračalno ploščico                     | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Število rezalnih obračalnih ploščic             | 16                  |
| Izvedba držala                                  | z izvrtino          |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Nastavni kot κ                               | 90 stopinj           |
| Uporaba za rezkanje<br>z notranjim hlajenjem | Kotno rezkanje<br>ne |
| Vrsta izdelka                                | Kotni rezkar         |

---

**Pribor**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vpenjalni vijak | 229708 |
|-----------------|--------|