


Kotni rezkar 90° MEC11T, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 16/2mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 227305 16/2 |
| GTIN | 4960664406517 |
| Razred artikla | 250 |

Opis
Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Celotna dolžina L_{celotna} | 68 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 25 mm |
| Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$ | 10 mm |
| Ø rezila D_c | 16 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 |
| Ø držala D_s h6 | 16 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 9 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks} | 30 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min} | 26 mm |
| Kot rampe α_{maks} | 1,27 stopinj |
| Ø D_3 | 10 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Izvedba držala | Držalo Weldon |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|-----------------|--------|
| Vpenjalni vijak | 229708 |
|-----------------|--------|