




Kotni rezkar 90° MECH11, z izvrtino, Ø D / Zef: 50/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine a_e pri enaki globini rezanja a_p . Možnost višje produktivnosti tudi na manj zmogljivih strojih.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Ø rezila D_c	50 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BDMT 11T308
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 11T308
efektivno število rezil Z_{ef}	6
maksimalna globina rezanja $a_{p,maxs}$	46 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	30
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje ne
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------