


Kotni rezkar 90° MEC11T, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 16/2Lmm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227305 16/2L
GTIN	4960664406500
Razred artikla	250

Opis
Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
Ø držala D_s h6	12 mm
Ø rezila D_c	16 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	68 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Prevesna dolžina L_1	23 mm
Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za α_{maks}	9 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	26 mm
Kot rampe α_{maks}	1,27 stopinj
Ø D_3	10 mm

Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------