

Garant

**Rezkalna glava za kotno/plano rezkanje 90° Aluking HPC, z izvrtino, Ø D/
število rezil Z: 80/5mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214515 80/5
GTIN	4045197610690
Razred artikla	21P

Opis

Izvedba:

Tangencialna rezkalna glava za kotno/plano rezkanje za **natančne 90° kote**. Z delno nastavljivimi rezili za največjo natančnost. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi vpenjanja z vpenjalnim čepom.

Tehnični opis

Ø rezila D _c	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BG.. 15L5..
Celotna dolžina L _{celotna}	50 mm
Pritezni vijak za pritezne čepe	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Vpenjalni čep	219893
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Vijak za justiranje	219892

Nastavljiva rezila	1
Število rezil Z	5
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Pritezni vijak za pritezne čepe	219894
Vpenjalni čep	219893
Vijak za justiranje	219892