



## Kotni rezkar 90° MEC11T, z navojem, Ø D/število rezil Z: 20/3mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

Rezarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 11T3
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	30 mm
Vpenjalni navoj M	M10
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	10 mm
Ø rezila $D_c$	20 mm
Vijak za obračalno ploščico	229708 (T8; 1,2 Nm)
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	34 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,88 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	13 mm
Ø $D_3$	14 mm
Izvedba držala	z navojem

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229708
-----------------	--------