


Garant**Rezkalna ploščica 60°, HB7720, Korak: 3,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217510 3,5
GTIN	4045197217608
Razred artikla	21C

Opis**Napotek:**

55° obračalne ploščice po ponudbi.

Tehnični opis

za navoj \geq	M33×3,5
Globina t	2,023 mm
Debelina ploščice E	4 mm
Geometrija ploščice	Polni profil
Zunanji \varnothing D	23 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	3,5 mm
Uporaba	za notranje varnostne obroče
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM

Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF-LH
Kot profila	60 stopinj
Tip	01
Število rezil Z	3
Smer rezanja	desni in levi
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	pogojno primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	100 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	120 m/min	K
Uni	primerno		

mokro maks.	primerno
suho	pogojno primerno