

**BDMT 11T316 ER-JT, PR1225, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227339 ST1400
GTIN	4960664609383
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$. Za natančne 90° kote izberite $a_p = 5,5$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,07 – 0,11 mm
Tip	ST1400
Radij rezila	1,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 11T316 ER-JT
Zvrst	PR1225
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		