

Garant

**Navojni rezkar z obračalnimi ploščicami, Držalo Weldon, Efektivni Ø DW/
previsna dolžina L1: 11,5/12mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218000 11,5/12
GTIN	4045197411808
Razred artikla	21R

Opis

Uporaba:

- Za cilindrične notranje in zunanje navoje; druge obračalne ploščice in nosilna orodja po ponudbi.
- Za skožnjo in zaprto izvrtino.
- Univerzalno za levi in desni navoj.
- Nobenih težav z odrezki, saj nastajajo le kratki odrezki.
- Majhna rezalna sila.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	12 mm
Vpenjalni vijak	219923
Efektivni Ø D	11,5 mm
Ø držala D _s	12 mm
Velikost ploščice	11
Število rezil Z	1
Število vpenjalnih utorov	1
Celotna dolžina L	70 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba pri načinu vrtnanja	Osnovna izvrtina

Uporaba pri načinu vrtnja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219923
-----------------	--------