

**BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227361 S
GTIN	4960664686186
Razred artikla	25A

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ . Za natančne 90° kote izberite  $a_p = 5,5$  mm.

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,06 – 0,1 mm
Tip	S
Radij rezila	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 11T302 ER-JS
Zvrst	CA6535
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	30 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		