

Garant

**Navojni rezkar z obračalnimi ploščicami, Držalo Weldon, Efektivni Ø DW/
previsna dolžina L1: 37/98mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218000 37/98
GTIN	4045197411884
Razred artikla	21R

Opis**Uporaba:**

- Za cilindrične notranje in zunanje navoje; druge obračalne ploščice in nosilna orodja po ponudbi.
- Za skožnjo in zaprto izvrtino.
- Univerzalno za levi in desni navoj.
- Nobenih težav z odrezki, saj nastajajo le kratki odrezki.
- Majhna rezalna sila.

Napotek:

Izvedba z dvojno vpenjalno površino HB.

Tehnični opis

Velikost ploščice	27
Ø držala D _s	32 mm
Vpenjalni vijak	219925
Efektivni Ø D	37 mm
Previsna dolžina L ₁	98 mm
Število rezil Z	1
Število vpenjalnih utorov	1
Celotna dolžina L	160 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219925
-----------------	--------