

**Garant**

**Navojni rezkar z obračalnimi ploščicami, Držalo Weldon, Efektivni Ø DW/  
previsna dolžina L1: 17/22mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218000 17/22
GTIN	4045197411822
Razred artikla	21R

**Opis****Uporaba:**

- Za cilindrične notranje in zunanje navoje; druge obračalne ploščice in nosilna orodja po ponudbi.
- Za skožnjo in zaprto izvrtino.
- Univerzalno za levi in desni navoj.
- Nobenih težav z odrezki, saj nastajajo le kratki odrezki.
- Majhna rezalna sila.

**Tehnični opis**

Vpenjalni vijak	279810 5
Previsna dolžina L <sub>1</sub>	22 mm
Velikost ploščice	16
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Efektivni Ø D	17 mm
Število rezil Z	1
Število vpenjalnih utorov	1
Celotna dolžina L	90 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba pri načinu vrtnja	Osnovna izvrtina

Uporaba pri načinu vrtnja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar