

**Garant**
**Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni Ø D/previsna dolžina L1: 17/36mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218050 17/36
GTIN	4045197411792
Razred artikla	21R

**Opis**
**Izvedba:**
**HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.**
**Uporaba:**

 Univerzalno uporabni **za leve in desne notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.

**Napotek:**

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake &lt; 5.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	95 mm
Efektivni Ø D	17 mm
Prevesna dolžina $L_1$	36 mm
Ø držala $D_s$	25 mm
Pritrdilni vijak	219926
Velikost ploščice	25
Število rezil Z	2
Število vpenjalnih utorov	2
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219926
-----------------	--------