

**Garant**

**Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni Ø D/previsna dolžina L1: 19/44mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218050 19/44
GTIN	4045197412508
Razred artikla	21R

## Opis

### Izvedba:

**HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.**

### Uporaba:

Univerzalno uporabni **za leve in desne notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.

### Napotek:

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.

## Tehnični opis

Efektivni Ø D	19 mm
Velikost ploščice	25
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	104 mm
Pritrdilni vijak	219926
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	44 mm
Število rezil Z	2
Število vpenjalnih utorov	2
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219926
-----------------	--------