


**Garant**

**Rezkalna ploščica za rezkanje navoja za notranji navoj 60°, HB7720, Korak: 2,5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218009 2,5
GTIN	4045197412140
Razred artikla	21D

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta obračalna ploščica. **Za dvakratno uporabo.**

- **Zaradi optimizirane univerzalne geometrije lomilca odrezkov je uporabna na širšem področju uporabe.**
- **Velika natančnost ponovitve.**

**Uporaba:**

**Za metrični notranji navoj** po DIN / ISO (DIN 13) tolerančni razred 6H.

**Tehnični opis**

Notranja/zunanja uporaba	za notranje varnostne obroče
Polni profil	da
Korak navoja	2,5 mm
Število rezil Z	10
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM
Vrsta navoja	MF-LH

Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Velikost ploščice	27 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Podajanje $f_z$ v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Smer rezanja	desni in levi
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	140 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	120 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	80 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	70 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	70 m/min	K
CuZn	primerno	120 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		