

Garant

**Navojni rezkar z obračalnimi ploščicami, Držalo Weldon, Efektivni \varnothing DW/
previsna dolžina L1: 22/25mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218000 22/25
GTIN	4045197411846
Razred artikla	21R

Opis**Uporaba:**

- Za cilindrične notranje in zunanje navoje; druge obračalne ploščice in nosilna orodja po ponudbi.
- Za skožno in zaprto izvrtino.
- Univerzalno za levi in desni navoj.
- Nobenih težav z odrezki, saj nastajajo le kratki odrezki.
- Majhna rezalna sila.

Napotek:

Izvedba z dvojno vpenjalno površino HB.

Tehnični opis

Vpenjalni vijak	279810 5
Velikost ploščice	16
Prevesna dolžina L ₁	25 mm
Efektivni \varnothing D	22 mm
\varnothing držala D _s	25 mm
Število rezil Z	1
Število vpenjalnih utorov	1
Celotna dolžina L	125 mm

Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar