

**Garant**

**Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni  $\varnothing$  D/previsna dolžina L1: 20,5/37mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218050 20,5/37
GTIN	4045197412515
Razred artikla	21R

## Opis

### Izvedba:

**HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.**

### Uporaba:

Univerzalno uporabni **za leve in desne notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.

### Napotek:

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.

## Tehnični opis

Pritrdilni vijak	219926
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	96 mm
Prevesna dolžina $L_1$	37 mm
Efektivni $\varnothing$ D	20,5 mm
Velikost ploščice	25
$\varnothing$ držala $D_s$	25 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219926
-----------------	--------