

**Garant**

**Navojni rezkar z obračalnimi ploščicami, Držalo Weldon, Efektivni Ø DW/  
previsna dolžina L1: 30/52mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Razred artikla	21R

**Opis****Uporaba:**

- Za cilindrične notranje in zunanje navoje; druge obračalne ploščice in nosilna orodja po ponudbi.
- Za skožnjo in zaprto izvrtino.
- Univerzalno za levi in desni navoj.
- Nobenih težav z odrezki, saj nastajajo le kratki odrezki.
- Majhna rezalna sila.

**Napotek:**

Izvedba z dvojno vpenjalno površino HB.

**Tehnični opis**

Efektivni Ø D	30 mm
Velikost ploščice	27
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Previsna dolžina L <sub>1</sub>	52 mm
Vpenjalni vijak	219925
Število rezil Z	1
Število vpenjalnih utorov	1
Celotna dolžina L	110 mm

Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219925
-----------------	--------