


Garant

Rezkalna ploščica za rezkanje navoja za notranji navoj 60°, HB7720, Korak: 1,5mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 218005 1,5 |
| GTIN | 4045197411938 |
| Razred artikla | 21D |

Opis**Izvedba:**

Čvrsta obračalna ploščica. **Za dvakratno uporabo.**

- **Zaradi optimizirane univerzalne geometrije lomilca odrezkov je uporabna na širšem področju uporabe.**
- **Velika natančnost ponovitve.**

Uporaba:

Za metrični notranji navoj po DIN / ISO (DIN 13) tolerančni razred 6H.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče |
| Polni profil | da |
| Korak navoja | 1,5 mm |
| Število rezil Z | 7 |
| Zvrst | HB7720 |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta navoja | M-LH |

| | |
|--|----------------------------|
| Vrsta navoja | MF |
| Vrsta navoja | MF-LH |
| Vrsta navoja | M |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Velikost ploščice | 11 mm |
| Podajanje f_z v jeklo < 1100 N/mm ² | 0,1 mm |
| Podajanje f_z v INOX < 900 N/mm ² | 0,05 mm |
| Smer rezanja | desni in levi |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | 140 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 120 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 80 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 110 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 80 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 70 m/min | M |
| GG(G) | pogojno primerno | 70 m/min | K |
| CuZn | primerno | 120 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |