

**Garant****Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni Ø D/previsna dolžina L1: 22/43mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218050 22/43
GTIN	4045197412522
Razred artikla	21R

**Opis****Izvedba:****HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.****Uporaba:**Univerzalno uporabni **za leve in desne notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.**Napotek:**

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake &lt; 5.

**Tehnični opis**

Efektivni Ø D	22 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	43 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Velikost ploščice	25
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	102 mm
Pritrdilni vijak	219926
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219926
-----------------	--------