

**Garant****Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni Ø D/previsna dolžina L<sub>1</sub>: 11,7/25,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218050 11,7/25,5
GTIN	4045197645524
Razred artikla	21R

**Opis****Izvedba:****HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.****Uporaba:**Univerzalno uporabni **za leve in desne notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.**Napotek:**

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake &lt; 5.

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Pritrdilni vijak	219859
Efektivni Ø D	11,7 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	73,5 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	25,5 mm
Velikost ploščice	19
Število rezil Z	1
Število vpenjalnih utorov	1
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219859
-----------------	--------