

Garant**Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni Ø D/previsna dolžina L1: 24,5/43mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218050 24,5/43
GTIN	4045197447173
Razred artikla	21R

Opis

Izvedba:

HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.

Uporaba:

Univerzalno uporabni **za leve in desne notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.

Napotek:

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	43 mm
Velikost ploščice	41
Ø držala D _s	25 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	104 mm
Pritrdilni vijak	219927
Vpenjalni vijak	219928
Efektivni Ø D	24,5 mm
Število rezil Z	2
Število vpenjalnih utorov	2

Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219928
Vpenjalni vijak	219927