

HEDI

Kabelski boben iz umetne mase za F, B, PL in CZ, Tip: 50R



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081127 50R
GTIN	4003644013425
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**. S samozapiralnimi pokrovi. Za **kratkoročno** uporabo na prostem. Ustreza DGUV I 203-005 (prej BGI 600).

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Vrsta IP-zaščite: IP 44

Nazivna priključna moč (razvit): 3500 (16 A) W

Razred kabla: H05RR-F

Struktura kabla: 3G1,5

Material kabla: Guma

Dolžina kabla: 50 m

Število letov z vtičnicami: 3

Tehnični opis

Tip	50R
Material kabla	Guma
Razred kabla	H05RR-F
Omrežna napetost	250 V
Dolžina kabla	50 m
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Struktura kabla	3G1,5
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Število letev z vtičnicami	3
Material ohišja	Umetna masa
Napajanje	Omrežno napajanje
Diagnostični sistem na voljo	da
Vrsta izdelka	Kabelski bobni