


Garant

Rezkalna ploščica za rezkanje navoja za zunanji navoj 60°, HB7720, Korak: 1,25mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218015 1,25
GTIN	4045197412249
Razred artikla	21D

Opis**Izvedba:**

Čvrsta obračalna ploščica. **Za dvakratno uporabo.**

- **Zaradi optimizirane univerzalne geometrije lomilca odrezkov je uporabna na širšem področju uporabe.**
- **Velika natančnost ponovitve.**

Uporaba:

Za metrični zunanji navoj po DIN/ISO (DIN 13) tolerančni razred 6g.

Tehnični opis

Notranja/zunanja uporaba	za zunanje varnostne obroče
Polni profil	da
Korak navoja	1,25 mm
Število rezil Z	12
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM
Vrsta navoja	M-LH

Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Velikost ploščice	16 mm
Podajanje f_z v jeklo < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Podajanje f_z v INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Smer rezanja	desni in levi
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	140 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	120 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	80 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	70 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	70 m/min	K
CuZn	primerno	120 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		