

**Držalo za orodje, oblika C1 aksialno, desno, Premer držala d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319107 16
GTIN	4067263224440
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_5	20 mm
b_2	24 mm
h_6	22 mm
b_1	43 mm
h_2	17 mm
Širina držala b_3	13 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 16

Ø držala d_1	16 mm
l_1	44 mm
h_1	12 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij