


Držalo za orodje, oblika C1 aksialno, desno, Premer držala d1: 50mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319107 50
GTIN	4067263224488
Razred artikla	32V

Opis
Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_2	34 mm
b_2	50 mm
Širina držala b_3	26 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50

b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
Ø držala d ₁	50 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij