

**Držalo za orodje, oblika C2 aksialno, levo, Premer držala d1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319117 20
GTIN	4067263237402
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Ø držala d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
h ₅	25 mm
Širina držala b ₃	13 mm
h ₁	16 mm
b ₂	27 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20

h_6	30 mm
l_1	55 mm
b_1	52 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij