

**Držalo za orodje, oblika C1 aksialno, desno, Premer držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319107 30
GTIN	4067263224464
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_1	20 mm
b_1	70 mm
h_6	38 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
l_1	70 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30

Širina držala b_3	17 mm
h_5	28 mm
Ø držala d_1	30 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij