

**Držalo za orodje, oblika C2 aksialno, levo, Premer držala d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319117 16
GTIN	4067263224495
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Za plano zarezovanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

Barvna koda VDI-držala	VDI 16
Širina držala b <sub>3</sub>	13 mm
Ø držala d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
h <sub>5</sub>	20 mm
h <sub>6</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	43 mm

$b_2$	24 mm
$h_1$	12 mm
$l_1$	44 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij