



Držalo za orodje, oblika C1 aksialno, desno, Premer držala d1: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319107 40
GTIN	4067263224471
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_2	34 mm
\varnothing držala d_1	40 mm
Širina držala b_3	20,5 mm
l_1	85 mm
b_2	42,5 mm
h_1	25 mm

h ₆	48 mm
h ₅	32,5 mm
b ₁	85 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij