

**Držalo za orodje, oblika C2 aksialno, levo, Premer držala d1: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319117 50
GTIN	4067263237433
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Za plano zarezovanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

Ø držala d <sub>1</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Širina držala b <sub>3</sub>	26 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>6</sub>	60 mm

$h_5$	50 mm
$b_2$	50 mm
$l_1$	100 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij