

Garant**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B1 radialno desno, kratko,
Premer držala d1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319006 20
GTIN	4067263201755
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_5	27 mm
l_2	30 mm
l_1	16 mm
Ø držala d_1	20 mm
h_1	16 mm
b_2	30 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 20
h_6	30 mm
b_1	55 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij