

Garant**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B2 radialno levo, kratko, Premer držala d1: 50mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319016 50
GTIN	4067263237549
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_6	60 mm
l_1	30 mm
h_5	35 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Ø držala d_1	50 mm

h ₁	25 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
l ₂	55 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij