

**Držalo za orodje, oblika C3 aksialno, desno, Premer držala d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319127 16
GTIN	4067263237457
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

b ₂	24 mm
h ₁	12 mm
h ₅	20 mm
Ø držala d ₁	16 mm
b ₁	43 mm
Širina držala b ₃	13 mm
h ₆	22 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 16
l_1	44 mm
h_2	17 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij