

**Garant****VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B2 radialno levo, kratko, Premer držala d1: 25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319016 25
GTIN	4067263237518
Razred artikla	31V

## Opis

### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

### Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Tehnični opis

$l_2$	30 mm
$b_2$	30 mm
Ø držala $d_1$	25 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 25
$l_1$	16 mm
$h_6$	30 mm

$h_1$	16 mm
$b_1$	55 mm
$h_5$	27 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij