

**Držalo za orodje, oblika C3 aksialno, desno, Premer držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319127 30
GTIN	4067263237471
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Za plano zarezovanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

b <sub>1</sub>	70 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
Ø držala d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	70 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
h <sub>1</sub>	20 mm

Širina držala $b_3$	17 mm
$h_2$	29 mm
$h_6$	38 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij