

**Držalo za orodje, oblika C3 aksialno, desno, Premer držala d1: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319127 50
GTIN	4067263237495
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Za plano zarezovanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

Ø držala d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	100 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
b <sub>1</sub>	100 mm

Širina držala $b_3$	26 mm
$h_1$	32 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij