

Garant**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B2 radialno levo, kratko, Premer držala d1: 40mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319016 40
GTIN	4067263237532
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_5	34,5 mm
h_6	48 mm
Ø držala d_1	40 mm
b_1	85 mm
h_1	25 mm
l_2	44 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 40
l_1	22 mm
b_2	42,5 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij