

Garant**VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B2 radialno levo, kratko, Premer držala d1: 20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319016 20
GTIN	4067263237501
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Ø držala d ₁	20 mm
h ₆	30 mm
l ₂	30 mm
h ₅	27 mm
l ₁	16 mm
b ₁	55 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 20
b_2	30 mm
h_1	16 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij