

**Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Premer držala d1: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319137 50
GTIN	4067263237648
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_5	50 mm
\varnothing držala d_1	50 mm
b_1	100 mm
h_1	32 mm
b_2	50 mm
h_2	34 mm
l_1	100 mm

h ₆	60 mm
Širina držala b ₃	30 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij