

**Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Premer držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319137 40
GTIN	4067263237631
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Barvna koda VDI-držala	VDI 40
l_1	85 mm
b_1	85 mm
b_2	42,5 mm
Ø držala d_1	40 mm
h_6	48 mm
h_5	32,5 mm

h ₁	25 mm
h ₂	34 mm
Širina držala b ₃	25,5 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij