

**Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Premer držala d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319137 16
GTIN	4067263237600
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Za plano zarezovanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Tehnični opis**

h <sub>1</sub>	12 mm
Ø držala d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>6</sub>	22 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
b <sub>2</sub>	24 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 16
h <sub>5</sub>	20 mm

Širina držala $b_3$	13 mm
$l_1$	44 mm
$b_1$	43 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij