

**Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Premer držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319137 30
GTIN	4067263237624
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse funkcionalne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

h_5	28 mm
Širina držala b_3	23 mm
Ø držala d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
l_1	70 mm

h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
b ₁	70 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij